

**Datalogger, Type: 174T****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	474202 174T
GTIN	4029547027765
Artikelklasse	47B

Beskrivelse**Udførelse:**

Handy datalogger med display. Intern hukommelse til 16000 måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri. Måletakt kan indstilles mellem 1 min. og 24 h. Batterilevetid >1år (måletakt 15 min., 25°C). Tidsbesparende og intuitiv dataaflysning via USB-C. Professionel software med Excel-eksportfunktion til programmering af loggeren og analyse af data samt logning i PDF-format.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive vægholder, 2 batterier nr. 081560 størrelse CR2032, USB-C 2.0 dataoverførselskabel og kalibreringsprotokol.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	I9
Bredde	38 mm

Energiforsyning	Batteridrevet
Højde	18,5 mm
Måleområde, temperatur	-30 - 70 °C
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Længde	60 mm
Fejlgrænse, temperatur	±0,5 °C
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Interface	USB-interface
Intern hukommelse	16000 måleværdier
Produkttype	Datalogger

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/474202-174T>