

Garant**Master Mute udskifteligt skærehoved venstre, til DN.. Vendeskærsplatter****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265109 40/15
GTIN	4069515031806
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Passer til:**

Vibrationsdæmpende borestagsskifter nr. 265060 – 265076.

Teknisk beskrivelse

Underlagsplatte	269005 21
Plattestørrelse	15 mm
Spændejern	259038 21
Skrue til spændejern	259021 8
Midterforskydning L ₃	27 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Skrue til underlagsplatte	269013 9
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø D _{min}	50 mm

Samlet længde L	33 mm
Skaft-Ø D _s	40 mm
Antal kølekanaler	3
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/265109-40/15>