

**OZ-spændetangspatron, SK 50, Spændeområde: 4-32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Artikelklasse	36E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kuglelejret omløbermøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i OZ-spændetænger iht. ISO 10897.

Specialtilbehør:

OZ-spændepatroner nr. 309540 – 309560. Sæt nr. 309562 (type 462 E) til størrelse 2 – 25, hagenøgle nr. 628400.

Teknisk beskrivelse

passende hagenøgle nr. 628400	68/75
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309670	4 - 32
Spændeområde	4 - 32 mm
Udragende længde, A-mål	73 mm
Gevind M	M24
Samlet længde L	200 mm
Udvendig Ø D	72 mm
Spænde-Ø D ₁	4-32 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	DIN 2080

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309560 25
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309560 16
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 22 mm	309560 22
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309560 20
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
OZ-spændemøtrik Spændepatron-spændeområde 4-32 mm	309670 4-32
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309560 14

Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309560 10
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 18 mm	309560 18
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309560 12
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 32 mm	309560 32
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 30 mm	309560 30
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 28 mm	309560 28
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50