

Garant

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/14mm

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302410 25/14 |
| GTIN | 4045197435859 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

Uden længdeindstillingskrue, **kort.**

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangpatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------|
| Borings-Ø D ₁ | 14 mm |
| Skaft-Ød | 25 mm |
| Ø D ₂ | 20 mm |
| Samlet længde L | 160 mm |
| Produktnavnsegenskab | L = 160 mm |
| Produkttype | Forlænger |