



Digitalt måleur med touch-betjening og i-wi Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 12,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434325 12,5
GTIN	4059192066642
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal og integreret tolerancevisning. Ekstra visning af analog skala med tolerancegrænser.

Hærdet glasfront med låsefri touch-betjeningslementer, 3 PRESET-værdier, farvet LED-display afhængigt af tolerance-tilstanden.

Med **integreret trådløst system i-wi** til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

Dynamiske målefunktioner (MAKS. / MIN / MIN-MAKS.): Til kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed eller søgning af vendepunkt.

Funktion:

PRESET, tolerance, ABS (displayet kan indstilles til nul uden at miste referencen til PRESET), faktor (multiplikator til måling af afstand), LOCK-funktion (tastelås i menuen). Mulighed for dataoverførsel. IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941, tastaturinterface 498963.

i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

Teknisk beskrivelse

Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,004 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Indspændingsskift-Ø h6	8 mm
Målekraft	0,65–0,90 N
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Antal medfølgende batterier	1
Kalibrering	C1
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Øje på måleurets bagside	nej
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/434325-12,5>