



Sæt med digitale mikrometerskruer med dataudlæsning og i-Wi, Måleområde: 6-12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428942 6-12
GTIN	4059192065218
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendige mikrometerskruer eller indvendige hurtigmålere med tilslutningsgevind til nem udskiftning af målehoveder. Selvcentrerende målehoved, fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt. **Fra 12 mm for måling ned til bunden af borerhullet.**

Indvendige mikrometerskruer med avanceret følerskralde, hurtige målinger via spindelafstand 1,5 mm. Praktiske målefunktioner, f.eks. 3 PRESET, tolerancevisning med symboler, ABS. Med integreret trådløst system i-wi til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 428932 med tilhørende indstillingsringe.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, datakabel nr. 498941, indstillingsringe nr. 484030, spændeplade til mikrometerstativ nr. 428951.
i-wi radiomodtager nr. 498912 str. STICK.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Antal målehoveder	3
Antal indstillingsringe	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Batteritype	Knapcellebatteri
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Måleområde	6 - 12 mm
Tolerancering-Ø	8/10 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/428942-6-12>