

**Digitale indvendige hurtigmålere, sæt med dataudgang, Måleområde: 12-20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428943 12-20
GTIN	4059192065423
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

3-punkts indvendige mikrometerskruer eller indvendige hurtigmålere med tilslutningsgevind til nem udskiftning af målehoveder. Selvcentrerende målehoved, fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt. **Fra 12 mm for måling ned til bunden af borehullet.**

Indvendige hurtigmålere med håndtagsindtræk over hele måleområdet. Stort drejeligt (270°) touch-display med praktiske målefunktioner, f.eks. 3 PRESET, tolerancevisning med 3 farvede LED'er og symboler i displayet, ABS.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige hurtigmålere nr. 428933 med tilhørende indstillingsringe.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, datakabel nr. 498941, indstillingsringe nr. 484030, spændeplade til mikrometerstativ nr. 428951.

Teknisk beskrivelse

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
---	---------------

Måleområde	12 - 20 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Antal målehoveder	2
Antal indstillingsringe	1
Tolerancering-Ø	16 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/428943-12-20>