

Garant**Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, med kølekanalboringer, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302414 20/6
GTIN	4045197436191
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

Uden længdeindstillingskrue, **kort** og **med kølekanaler** (kan ikke låses).

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangpatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min⁻¹.

Kølekanaler: Ikke låsbar

Ø D₂: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ød	20 mm
Borings-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	14 mm
Samlet længde L	160 mm
Produktnavnsegenskab	L = 160 mm
Kølekanaler	Ikke låsbar
Produkttype	Krympepatron, tilbehør

