

**Garant**

**Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302416 25/10
GTIN	4045197436108
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

**Uden** længdeindstillingskrue, **lang**.

**Anvendelse:**

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ød	25 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Samlet længde L	300 mm
Produktnavnsegenskab	L = 300 mm
Produkttype	Forlænger