

**Graverstift, HM, D×længde: 2X40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Artikelklasse	22E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hårdmetal. Graverstift med lige skær.** Præcisionsrundslebet med en maksimal rundløbsfejl på 0,005 mm. Halvering, forslebet. **Skafttolerance til diameter på 8 mm = h7.**

**Anvendelse:**

Til gravering og kopiering ved værktøjs- og formfremstilling.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D	2 mm
Længde	40 mm
Skærlængde	3 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Drejestål