

**Centrerbor til hulsav, Type: 6KT****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	589433 6KT
GTIN	885911955782
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Nyt spidsdesign svarende til et trinbor – minimerer brud på boret. (op til 50 % mindre sammenlignet med forgængermodellen)**
- **Hurtig og perfekt indsættelse i materialet.**
- **Forboring er ikke nødvendig – kontinuerlig boring uden løb.**
- **Centerbor med specialnot, som gør det muligt at skifte i kombination med LENOX SNAP-BACK™-holderen uden værktøj.**
- **Den er også kompatibel med konventionelle standardholdere med 1/4-tommes skaft.**
- **Centrerbor til forskellige anvendelser/materialer - til hurtigt arbejde uden løb og uden at kørne.**

Leveringsomfang:

1 multifunktions centrerbor til hulsavsholdere, 6,4x108 mm, velegnet til træ og metal med medium styrke.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS
Ø	6,4 mm
Længde	108 mm
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Centrerbor