



Ultralydsrensner Elmasonic Xtra, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082006 4
GTIN	4250004112506
Artikelklasse	04S

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld ultralydsrensning fra Elmasonic xtra-serien til krævende anvendelser.

- **Mere ultralydseffekt takket være automatisk dynamisk funktion.**
- **Indstillelig Eco-tilstand for skånsom rengøring og energibesparelse.**
- **Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensbadet.**
- **Individuel tids- og temperaturregulering.**
- **Overskueligt stænktæt betjeningspanel.**
- **Automatisk sikkerhedsafbrydelse.**

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Du finder den tilhørende indsatskurv under nr. 082101. Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.

Teknisk beskrivelse

Apparater, længde	435 mm
Apparater, bredde	215 mm
Producentbetegnelse	Xtra 40
Vægt	6,8 kg
Længde, indsætningskar	195 mm
Volumen	5 l

Datablad

Ultralyds-toppræstation	560 W
anbefalet arbejdsvolumen	4 l
Bredde, indsætningskar	105 mm
Varmeeffekt	400 W
Nominel spænding	220 - 240 V
Rengøringskumme, højde	150 mm
Produkttype	Ultralydsrenser