

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	9 mm
ISO-kode holder	AH12M STFRCR/L11
Mindste forborings-Ø D_{min}	14 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L_1	20 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	150 mm
Spænde højde L_2	11 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500