

Garant**Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949032 8
GTIN	4069515040471
Artikelklasse	91G

Beskrivelse**Udførelse:**

Garderobeskabene har plastglidere i underskabet og et aftageligt sokkelpanel på forsiden. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt. Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skråt tag	nej
Navneskilt	ja
Norm	DIN 4547

Lås, udførelse	Drejelåserigel
Undersektion, udførelse	Aluminiumsfødder
Antal afdelinger	8
Ventilationsåbninger, bagside	ja
Dybde	520 mm
Bredde	800 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	342 mm
Til hængelås	ja
Pr. afdeling, nyttehøjde	370 mm
Vægt	76 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge
Speciallakering mulig	ja
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Højde	1850 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	472 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkttype	Skab

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/949032-8>