

**Garant****Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	13 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	23 mm
Hovedlængde $L_1$	32 mm
ISO-kode holder	AH20R STFCR/L11
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500