

atlas[®]**Sko, sort FLASH 6405 XP[®] BOA, S3, EU-skostørrelse: 40**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	092022 40
GTIN	4043692441245
Artikelklasse	09B

Beskrivelse

Udførelse:

Dynamisk FLASH-sikkerhedssko med særligt luftgennemtrængeligt, vandafvisende overmateriale og sømløs front. Højt energireturneringsniveau takket være INNOFLEX-systemet og dynamisk bevægelsesstøtte. Ideel til hårde industrigulve. Bredde 10. System med flere bredder tilgængeligt.

- **Sportline-overmateriale.**
- **Permanent, aktiv fugtregulering takket være funktionel aktiv-X-foring.**
- **Metalfri gennemtrængningsmodstand med XP[®]-mellemsål.**
- **Aluminiumskappe.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM, trykaflastende indersål og responsiv sål teknologi.**
- **MPU[®] INNOFLEX-sålesystem med flexriller for naturlig rullende bevægelse og Cloudzone i hælområdet for at dæmpe høje stødkræfter.**
- **ESD-udførelse.**

Lav sko med BOA-lukning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Teknisk beskrivelse

Norm

Indlægsforsyning typegodkendt
iht. DGUV regel 191

Materiale, tåbeskyttelseskappe	Aluminium
Beskyttelsesklasse	S3
Egenskab	Drejelukning
Gennemtrængingssikkerhed	Tekstil
Farve	sort
EU-skostørrelse	40
Serie	FLASH
Køn	Herre
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Sål, egenskab	Reboundsål
Produkttype	Sikkerhedssko