



Indvendige hjørneskærholdere højre omtrent som DIN 4954, HSS E, Skaft-Ø: 8Rmm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 296400 8R |
| GTIN | 4045197189240 |
| Artikelklasse | 22E |

Beskrivelse

Udførelse:

Alle mål **svejset**.

Anvendelse:

Universalbrug, middel skærehastigheder.

HSS/E – på alle drejemaskiner til enkelt- og seriefremstilling. Disse drejestål har god skæreydelse og kan ikke brække - heller ikke ved store spåndybder, afbrudt snit eller ved materialer med stor trækstyrke.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|-----------|
| Til boringer fra Ø | 18 mm |
| Skaft-Ø | 8 mm |
| Samlet længde | 140 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Produkttype | Drejestål |