

**Garant****mini-borestang, HM, højre, Udhængslængde L1 / plattestørrelse d: 30/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Artikelklasse	21V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

- **HM-skæreplade fastskruet på endeflader, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Vendeplatteskrue	279815 10
Plattestørrelse	06 mm
Samlet længde L	90,5 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 10	279815 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500