

**Garant****mini-borestang, HM, højre, Udhængslængde L1 / plattestørrelse d: 50/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Artikelklasse	21V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

- **HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

**Bemærk:**

**Kun** til uddrejning og fasning!

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	50 mm
Vendeplatteskrue	279815 10
Plattestørrelse	06 mm
Samlet længde L	115 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Klemmeskrue Type 10	279815 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500