

**Garant****mini-borestang, HM, højre, Udhængslængde L1 / plattestørrelse d: 42/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270006 42/8
GTIN	4045197560049
Artikelklasse	21V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

- **HM-skæreplade fastskruet på endeflader, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Nemt skift af skæreplatter.**

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	279815 11
Plattestørrelse	08 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	42 mm
Samlet længde L	110 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Klemmeskrue Type 11	279815 11
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500