

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	16 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Hovedlængde L_1	26,5 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A12L STFRCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	140 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500