

**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260931 20/11
GTIN	4960664541843
Artikelklasse	25U

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s : 20 mm

ISO-kode holder: A20R STLCR/L11

Indstillingsvinkel κ : 95 grader

passende vendeskærsplatter: TC.. 1102..

Mindste forborings-Ø D_{min} : 22 mm

Midterforskydning L_3 : 11,2 mm

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	22 mm
Vendeplatteskrue	269022 4
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L_3	11,2 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
ISO-kode holder	A20R STLCR/L11
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm

Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklinge holder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 4	269022 4
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8