



LED-EX pandelygte Vizion 2 med batteri, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081519 1
GTIN	327005170102
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet pandelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer. Flad og let LED-pandelygte. Optimal belysning takket være justerbar strålevinkel, 3 lystrin og 3 valgbare stråleformer. Udtageligt LED-modul til brug som standlys/arbejdslampe. Med skridsikkert gummi-hjelmbånd (tekstilbånd fås valgfrit).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batterier - (3× AAA).

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Batteridrevet
Hoved-Ø	45 mm
ATEX-zone	zone 0
ATEX-zone	Zone 21
Lysvidde	60 m
Producentbetegnelse	Vizion 2

Lysnet	60 - 250 lm
Batteritype	Micro, AAA
Farve, hus	gul
Antal medfølgende batterier	3
Brændetid	3,5 - 30 h
Vægt	113 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kemisk opbygning	alkali-mangan
gengenopladelig	nej
Belysning, kan dæmpes	nej
Egenskab	Egnet til Ex-område
Produkttype	Pandelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3