

Garant**Skærholder konkav til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:
140/230mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273821 140/230
GTIN	4045197500373
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af forandet kontaktflade.

Anvendelse:

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

Reservedel:

Spændeskruer nr. 279815 9.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ for 1. indstik} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ for 1. Indstik.}$

Teknologiværdier kan sænkes med 30 – 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde t_{maks} : 13 mm

Teknisk beskrivelse

Maks. 1. indstiks-Ø D_2	230 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	13 mm
Min. 1. indstiks-Ø D_1	140 mm
Indsatstype	Venstre
Stikbredde W	3 mm
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9