

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SVJBR/L 2020K16
Skrue til underlagsplade	269013 2
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	269005 8
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Underlagsplatte Type 8

269005 8

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500