

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261106 20/16
GTIN	4045197655493
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Hovedlængde L ₁	16 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
ISO-kode holder	SVHBR/L 2020K16
Underlægsplade	269005 8
Plattestørrelse	16 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 8

269005 8

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500