

**Garant****Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261111 25/11
GTIN	4045197655851
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	39 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
ISO-kode holder	SVVBN 2525M11
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	12,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Skaftstørrelse	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500