

Garant**eco-stikdrejeholder, højre, Skafthbredde / stikbredde w: 25/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273835 25/3
GTIN	4045197517326
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant. 10×w

Bemærk:

Maks. \emptyset = begrænset emne- \emptyset på grund af udførelsen.

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

Brug om nødvendigt stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 - 273670.

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3 mm
Funktionsbredde L ₄	26,5 mm
Hovedlængde L ₁	49 mm
Indstikdybde t _{maks}	30 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Samlet længde L	121 mm
Serie	Eco
maks. \emptyset	60 mm

Skaftbredde b	25 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 6	279815 6
--------------------	----------