

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261109 20/11
GTIN	4045197655806
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
ISO-kode holder	SVJBR/L 2020K11
Plattestørrelse	11 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	23 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
