

Garant**Skærholder konkav til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:
53/76mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

273821 53/76

GTIN

4045197500335

Artikelklasse

21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af forandet kontaktflade.

Anvendelse:

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

Reservedel:

Spændeskruer nr. 279815 9.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ for 1. indstik} / D_2 = \text{maks. } \emptyset \text{ for 1. Indstik.}$

Teknologiværdier kan sænkes med 30 – 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde t_{maks} : 13 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|------------|
| Maks. skæredybde t_{maks} | 13 mm |
| Min. 1. indstiks-Ø D_1 | 53 mm |
| Maks. 1. indstiks-Ø D_2 | 76 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Stikbredde W | 3 mm |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--------------------|----------|
| Klemmeskrue Type 9 | 279815 9 |
| Klemmeskrue | 279910 |