

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261109 25/16
GTIN	4045197653642
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Hovedlængde L ₁	33 mm
Underlægsplade	269005 8
ISO-kode holder	SVJBR/L 2525M16
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 8

269005 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500