

**TCMT 16T308 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

TCMT 16T308 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
Spånryder: PM
Skæredybde a_p : 0,1 - 3,75 mm
Tilspænding f : 0,06 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Skærebetingelse	Let afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	PM
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,1 - 3,75 mm
Tilspænding f	0,06 - 0,3 mm/o
Type	HBX020

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	3
Vendeplattetilknytning	neutral