

Garant**Syl-indsats indvendig højre, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270372 5,2/1
GTIN	4045197467324
Artikelklasse	211

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Skaft-Ød: 5 mm

Spids-midte-afstand L₃: 2,45 mm

Maks. skæredybde t_{maks}: 0,7 mm

plan stikdybde t: 0,3 mm

Teknisk beskrivelse

Spids-midte-afstand L ₃	2,45 mm
Skaft-Ød	5 mm
plan stikdybde t	0,3 mm
Maks. skæredybde t _{maks}	0,7 mm
Min. Ø D _{min}	5,2 mm
Udhængslængde L ₁	20 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 20 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning