

Garant**45° dreje- og affasningsindsats, indvendig højre, L₁ = 15 mm, Ø D_{min}: 4,2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270396 4,2
GTIN	4045197588739
Artikelklasse	21I

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Skaft-Ød: 4 mm

Spids-midte-afstand L₃: 1,95 mmMaks. skæredybde t_{maks}: 0,75 mm

Radius R: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Spids-midte-afstand L ₃	1,95 mm
Maks. skæredybde t _{maks}	0,75 mm
Min. Ø D _{min}	4,2 mm
Skaft-Ød	4 mm
Udhængslængde L ₁	15 mm
Radius R	0,2 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 15 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning