

Garant

Gevinddrejeindsats, indvendig helprofil 60°, venstre, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stigning: 6,3/1 mm

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 270410 6,3/1 |
| GTIN | 4045197467621 |
| Artikelklasse | 21I |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsætter til skærholder nr. 270200 – 270204.

Gevindtype: MF

Gevindtype: MF

Toleranceklasse: DIN 13 6H

Skaft-Ød: 6 mm

Spids-midte-afstand L₃: 2,9 mm

Gevindspids-endeafstand Y: 0,7 mm

Min. tilspænding h_{min}: 0,58 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Skaft-Ød | 6 mm |
| Toleranceklasse | DIN 13 6H |
| Spids-midte-afstand L ₃ | 2,9 mm |
| Gevindspids-endeafstand Y | 0,7 mm |
| Min. tilspænding h _{min} | 0,58 mm |
| Min. Ø D _{min} | 6,3 mm |
| Udhængslængde L ₁ | 16 mm |
| Produktnavnsegenskab | L ₁ = 16 mm |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindtype | M |

| | |
|-------------|--------------------|
| Gevindtype | M-LH |
| Gevindtype | MF-LH |
| Gevindtype | MF |
| Produkttype | Gevinddrejeindsats |