

Garant

Gevinddrejeindsats, indvendig helprofil 60°, venstre, L1 = 16 mm, Ø Dmin / stigning: 4,4/0,5 mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270410 4,4/0,5
GTIN	4045197467539
Artikelklasse	21I

Beskrivelse**Anvendelse:**

Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Gevindtype: MF

Gevindtype: MF

Toleranceklasse: DIN 13 6H

Skaft-Ød: 4 mm

Spids-midte-afstand L₃: 1,9 mm

Gevindspids-endeflade-afstand Y: 0,4 mm

Min. tilspænding h_{min}: 0,29 mm

Teknisk beskrivelse

Min. Ø D _{min}	4,4 mm
Skaft-Ød	4 mm
Min. tilspænding h _{min}	0,29 mm
Gevindspids-endeflade-afstand Y	0,4 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6H
Spids-midte-afstand L ₃	1,9 mm
Udhængslængde L ₁	16 mm
Produktnavnsegenskab	L ₁ = 16 mm
Flankevinkel	60 grader
Gevindtype	M

Gevindtype	M-LH
Gevindtype	MF-LH
Gevindtype	MF
Produkttype	Gevinddrejeindsats