

**Garant****eco-borestænger, højre, Ø DS: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273850 25
GTIN	4045197517494
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

**Passer til:**

Skærholder nr. 273886.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskrue.

**Bemærk:**

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900 – 319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880 – 273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Midterforskydning L<sub>3</sub>: 15 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skrue: 279815 9

**Teknisk beskrivelse**

Skrue	279815 9
Midterforskydning L <sub>3</sub>	15 mm
Samlet længde L	200 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Klemmeskrue Type 9	279815 9