

Garant**eco-borestænger, Venstre, Ø DS: 25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273851 25 |
| GTIN | 4045197517517 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

Passer til:

Skærholder nr. 273887.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900 – 319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880 – 273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s: 25 mm

Midterforskydning L₃: 15 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skrue: 279815 9

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|----------|
| Midterforskydning L ₃ | 15 mm |
| Skrue | 279815 9 |
| Samlet længde L | 200 mm |
| Skaft-Ø D _s | 25 mm |
| Serie | Eco |
| Indsatstype | Venstre |

| | |
|------------------|-----------|
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Klemmeskrue | 279910 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20 | 674248 TX20 |
| Klemmeskrue Type 9 | 279815 9 |