

**VBMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HBT020, Størrelse: 110304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3948 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261186 HBT020
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 mm/min
Belægning	TiCN
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Antal stk.	30

Type	HBT020
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	PF
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3948 110304