

**SNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3969 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiCN
Antal stk.	50
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 mm/min
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Antal skift/skær	8
Indhold	251160 HBT130
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4:25 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm

Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MF
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3969 120404