

Garant**SCMT vendeskærsplade, middel bearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3535 120404
GTIN	4067263096658
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260765 HB7130-2
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4:25 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tolerance	M
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	SCMT 120404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Antal stk.	30

Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3535 120404