

**Digital skydelære-SET IP67 med firkantet dybdemål, måleområde 150 mm, Antal skydelærere: 3****Bestillingsdata**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bestillingsnummeret | 404102 3 |
| GTIN                |          |
| Artikelklasse       | 43A      |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display. Induktivt, vandtæt målesystem. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Målefladerne er finslebne.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032 pr. skydelære. 3 × skydelære nr. 412733, str. 150.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Norm                        | ISO 13385                 |
| Kalibrering                 | A1                        |
| Måleområde                  | 0 - 150 mm                |
| Måleværdisikring            | MAHR reference-låsesystem |
| Antal medfølgende batterier | 3                         |

## Datablad

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kæbelængde                                        | 40 mm               |
| Måleafvigelse E MPE                               | ±0,03 mm            |
| Beskyttelsesklasse IP                             | IP 67               |
| Dybdemål                                          | kantet 3,7×1,3      |
| Aflæsning                                         | 0,01 mm             |
| Energiforsyning                                   | Batteridrevet       |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032       |
| Dybdemål tilgængeligt                             | ja                  |
| Aflæsning                                         | 0,0005 tommer       |
| Reverserbar aflæsning                             | mm / tomme          |
| Måleværktøj                                       | digital             |
| Materiale                                         | Specialstål, INOX   |
| Alle dele                                         | Hærdet              |
| Emballage                                         | Stabil boks         |
| Produkttype                                       | Universalskydelærer |

### Egnede produkter

No Shop URL available for: 404102 3