

Mahr**Fordelspakning stødsikre måleure, 1–100#mm, måleområde 10 mm, kabinet-Ø 58 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

404303 3

GTIN

Artikelklasse

43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht. DIN EN ISO 463. **Stødsikre** præcisionsmåleure. Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Urskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

Stødsikkert ved hjælp af tandstangsbøsning. Forkromet beskyttelseshus med integreret bagvæg.

Leveringsomfang:

3× måleur nr. 432120 10/58.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 878
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Skalaværdi	0,01 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Kalibrering	C1

Datablad

Målekraft	0,7 - 1,5 N
Måleområde	10 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleur
USP1	Stødsikre måleure, 1/100 mm, måleområde 10 mm, hus-Ø 58 mm

Egnede produkter

No Shop URL available for: 404303 3