

**Garant****eco-klemholdere, højre, Skaftbredde b: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273840 16
GTIN	4045197517364
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT eco-system skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret.

**Passer til:**

Skærholdere nr. 273880; 273886 og 273890.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskrue.

**Bemærk:**

Overførsel af kølemiddel kun mulig i forbindelse med GARANT eco-system holder nr. **317900** – **319886** og GARANT eco-klingeholder nr. **273880** – **273891**. Teknologiværdier kan sænkes med 30 % til 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Indvendig køling: ja

Samlet længde L: 72 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Skrue: 279815 9

**Teknisk beskrivelse**

Skaftbredde b	16 mm
Skrue	279815 9
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Samlet længde L	72 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Klemholder

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20