

LOCTITE**Tokomponentlim, Producent-ID: 9466**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083372 9466
GTIN	4058093009123
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Sejlastisk tokomponentklæber til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur.

Til permanent faste forbindelser af forskellige materialer såsom træ, metal, hårdt kunststof og glas. Høj skære- og slagfasthed. Slagfast universallim, høj klæbeevne på alle materialer. Til opgaver, der kræver en lang bearbejdningstid og en høj styrke.

Anvendelse:

Anvend hånddoseringspistol nr. 083373 str. PISTOLE og miniblanderør nr. 083376 str. MIXER.

Teknisk beskrivelse

Træktværkraft	37 N/mm ²
Producentbetegnelse	LOCTITE 9466
Dynamisk viskositet	35000 mPas
Lagertemperatur	8 °C
Bearbejdningstemperatur	15 - 25 °C

Bearbejdningstid	3600 s
Kemisk basis	Epoxyharpiks
Trækstyrke	32 N/mm ²
Egenskab	slagfast
egnet til materiale	Metal
egnet til materiale	Keramik
egnet til materiale	Kunststof
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Temperaturanvendelsesområde	-55 °C
Farve	gullig
Form	flydende
Påfyldningsmængde	50 g
Hårdhed iht. Shore A	60
Tæthed	1,1 g/cm ³
Funktionsstyrke efter	18 min
Håndfasthed efter	3 min
Maks. spaltemål	5 mm
Produkttype	Tokomponent-lim

Tilbehør

Tokomponent-klæbetilbehør, blandedyse. Udførelse MIXER	083376 MIXER
Hånddoseringspistol Udførelse PISTOLE	083373 PISTOLE