

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk 5S, kabinet 24G, højde 850 mm Bøge-multiplex-plade, 2 stk., 20×20G, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922865 1500
GTIN	4069515047586
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 125, 150, 250

Leveringsomfang:

2 × fodstykke, 2 par knudeplader, 2 × skuffekabinet, 2 × arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
------------------------	-------

Datablad

Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Højde	850 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Serie	vario
Vægt	121 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Antal skuffer	5
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Egnede produkter

No Shop URL available for: 922865 1500