

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261309 20/16
GTIN	4045197653796
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	269005 8
Skrue til underlagsplade	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-kode holder	SVHCR/L 2020K16
Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	15 mm
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 8

269005 8

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500