

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261335 25/16
GTIN	4045197654069
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	AH25R SVUCR/L16
Hovedlængde L ₁	25,5 mm
Midterforskydning L ₃	17 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D _{min}	31,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L ₂	23 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500