

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	30 mm
ISO-kode holder	A16M SVJCR/L11
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L_3	2 mm
Halsbredde L_4	9,5 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	22 mm
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500