

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	AH16M SVJCR/L11
Midterforskydning L <sub>3</sub>	4,6 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	11,6 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500